

rayonnage grande largeur

rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2820 x 1100 mm, charge max. par tablette 700 kg, 4 niveaux avec tablette à segments, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane



Numéro d'article: 149971



Rayonnage grande largeur

Champ de base

rayonnage grande largeur



- rayonnage départ
- système emboîtable
- convient pour pour marchandises encombrantes
- hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2820 x 1100 mm
- charge maximale par élément 2800 kg
- charge max. par tablette 700 kg
- 4 niveaux avec tablette à segments
- Réglable au pas de 50 mm
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- traverses avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane

- montants avec pied (chevillable)
- volume de livraison : rayonnage de base avec 2 échelles avec plaques de base chevillables et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté





Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|---|
| type de meuble | rayonnage | type tablette/niveau | tablette à segments |
| type de rayonnage | rayonnage grande largeur | tablette réglable au pas | 50 mm |
| rayonnage modulaire | système emboîtable | surface de tablette | galvanisé |
| champ de rayonnage | rayonnage départ | surface de montant | galvanisé |
| convient pour (produit/matériau) | marchandises encombrantes | surface de traverses | avec revêtement en plastique |
| matériau | acier | équipement rayonnage | tablettes |
| hauteur | 2500 mm | soubassement | pied (chevillable) |
| largeur | 2820 mm | couleur traverse | bleu gentiane // RAL5010 |
| profondeur | 1100 mm | exécution couleur | galvanisé |
| charge maxi par tablette | 700 kg | volume de livraison | rayonnage de base avec 2 échelles avec plaques de base chevillables et plateaux conf. à l'offre |
| charge maxi par élément | 2800 kg | livraison | démonté |
| nombre de tablettes/niveaux | 4 pièce | Poids | 212,41 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 701719 |  | tôles de calage, pour rayonnage grande largeur, hauteur 1 mm |
| 701741 |  | cheville pour rayonnage grande largeur, diamètre 10 mm |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 213052 |  | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés |
| 231461 |  | caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique |
| 991798 |  | panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc |