

Rollcart chariot à plateaux

force 250 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm, plateau(x) en MDF en hêtre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage TPE

Numéro d'article: 158136



Rollcart Chariot à plateaux

Force 250 kg

chariot à plateaux

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm
- hauteur x longueur x largeur 1500 x 1090 x 600 mm
- plateau(x) en MDF en hêtre
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 160 mm
- roues avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- boîtier en acier

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	alignement de niveaux	droit
type de chariot	chariot à plateaux	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2

		roulettes fixes
longueur de plateau	1000 mm	pneumatique TPE
largeur de plateau	600 mm	Ø de roue 160 mm
hauteur	1500 mm	roulement roulement rainuré à billes
nombre de plateaux	5 pièce	équipement roue roulettes pivotantes avec freins
charge	250 kg	matériau de boîtier acier
matériau plateau(x)	MDF	conducteur d'électricité non
Couleur du plateau	hêtre	poignée 0 pièce
matériau	acier	rabattable non
matériau de finition	soudé	surface finition peinture époxy
longueur	1090 mm	couleur bleu gentiane // RAL5010
largeur	600 mm	Poids 63 kg
norme européenne	non	

Accessoires

157956		frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 160 mm
158397		roulettes défectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158401		jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 300 kg, Ø de roue 160 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158411		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 150 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158416		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 160 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal