

## bac de rétention PE mobile

pour fût 2 x 220 litres, volume de rétention 225 l, hauteur x largeur x profondeur 1080 x 1420 x 870 mm, avec plaque perforée en polyéthylène, poignée



Numéro d'article: 201325



## Bac de rétention mobile

### pour fûts

bac de rétention PE mobile

- pour stockage à l'abri
- convient pour substances dangereuses pour l'eau et caustiques
- construction du bac de rétention agréée par les autorités
- pour fût 2 x 220 litres
- volume de rétention 225 l
- hauteur x largeur x profondeur 1080 x 1420 x 870 mm
- avec plaque perforée en polyéthylène, poignée
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes



## Détails techniques

type de stockage de produits dan	bac de rétention	matériau	polyéthylène haute pression
type de bac de rétention	bac de rétention PE mobile	équipement bac de rétention	plaque perforée

lieu de stockage	à l'abri	matériau de caillebotis	polyéthylène
capacité	fût 2 x 220 litres	rehausse	poignée
volume de rétention	225 l	soubassement	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et caustiques	possibilité de passage au-dessous	oui
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	gerbable	non
hauteur	1080 mm	roulant	oui
largeur	1420 mm	Poids	64 kg
profondeur	870 mm		

## Accessoires

201328



support de soutirage pour bac de rétention, pour fût 1 x 60/200 litres, hauteur x largeur x profondeur 350 x 630 x 485 mm, en polyéthylène

## Cela s'adapte aussi ...

200237



station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir

208879



fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir

235631



système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm

235787



liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot

235788



liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot

503884



absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène

504444



sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm

510925





transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm

525732



symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm

525756		symbole de danger, substances caustiques, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm
525760		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm