

## C+P

### armoire multicasés

#### Classic

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 460 x 480 mm, avec 10 compartiments, répartition 2x5, largeur du compartiment 190 mm, verrouillable avec serrure porte-cadenas, soubassement socle, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 209840

## CLASSIC



## C+P armoire multicasés Classic






armoire multicasés

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 460 x 480 mm
- avec 10 compartiments, répartition 2x5
- largeur du compartiment 190 mm
- compartiment hauteur x largeur x profondeur 345 x 190 x 460 mm
- porte à battants
- portes à double paroi avec gonds intérieurs
- verrouillable avec serrure porte-cadenas
- soubassement socle
- structure en tôle d'acier, soudé
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- avec label de sécurité GS
- 5 années de garantie



## Détails techniques






type de meuble	armoire	matériau de finition	soudé
type d'armoire	armoire multicases	couleur du corps	gris clair // RAL7035
hauteur	1950 mm	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
largeur	460 mm	surface de corps	thermolaqué
profondeur	480 mm	surface de face avant	thermolaqué
équipement armoire	compartiments	hauteur de compartiment (ga.)	345 mm
compartiments	10 pièce	largeur de compartiment (ga.)	190 mm
Compartimentage	2x5	profondeur de compartiment (ga.)	460 mm
largeur de compartiment	190 mm	type de porte	porte à battants
soubassement	socle	structure de porte	à double paroi
verrouillable	oui	certification	GS
système de fermeture	serrure porte-cadenas	garantie	5 années
matériau	tôle d'acier	Poids	46,78 kg

## Accessoires

242947		cadenas, largeur 30 mm
242948		cadenas, largeur 30 mm
407100		cadenas, à fermeture différente
407102		Safe-O-Mat, pour pièces d'1 ou 2 euros
407103		protection antirayures de porte pour serrure à cylindre, avec numérotation

## Cela s'adapte aussi ...

147345		distributeur de savon/désinfectant, hauteur x largeur x profondeur 370 x 140 x 100 mm, Pour taille de sachet 1 l, boîtier en plastique en blanc, pour montage mural
204617		armoire multicases, hauteur x largeur x profondeur 1850 x 810 x 500 mm, avec 6 compartiments, répartition 2x3, largeur du compartiment 400 mm, verrouillable avec serrure porte-cadenas, soubassement pieds, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair

222659		<p>raclette, avec double lèvre en mousse de polyéthylène noire pour une largeur de travail de 750 mm, structure en métal</p>
222831		<p>Essuie-mains en papier, lingette avec pliage zig-zag, dimensions essuie-mains 240 x 210 mm, qualité de papier papier recyclable, 2 couches, en cellulose avec surface gaufrée en blanc, 237 lingettes, papier non prédécoupé</p>
504272		<p>quartzhorloge, disque gradué en blanc avec chiffres arabes, diamètre 300 mm, boîtier en plastique en argent, alimentation électrique par fonctionnement avec batterie</p>
523499		<p>poubelle, hauteur x largeur x profondeur 629 x 389 x 289 mm, pour montage mural, corps en polyéthylène blanc</p>
700062		<p>tapis d'entrée, convient pour intérieur, longueur x largeur 1200 x 900 mm, surface de roulement en polypropylène, chiné coloris anthracite</p>