

chariots 2 ridelles

force 250 kg, plateau longueur x largeur 950 x 445 mm, plateforme en bois multiplis, rehausse 2 ridelles (paroi pleine), 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins, avec bandage caoutchouc



Numéro d'article: 239099

chariots 2 ridelles

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 950 x 445 mm
- hauteur de charge 160 mm
- plateforme en bois multiplis
- rehausse 2 ridelles (paroi pleine)
- hauteur x longueur x largeur 890 x 1130 x 500 mm
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 100 mm
- avec bandage caoutchouc

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	couleur	bleu gentiane // RAL5010
type de chariot	chariots à dossier	matériau de finition	soudé
type de chariot à dossier	chariots 2 ridelles	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
charge	250 kg	pneumatique	caoutchouc
hauteur de charge	160 mm	Diamètre de roue	100 mm
longueur de plateau	950 mm	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
largeur de plateau	445 mm	hauteur	890 mm

matériau de plateforme	bois multiplis	longueur	1130 mm
rehausse	2 ridelles (paroi pleine)	largeur	500 mm
matériau de châssis	acier		2 pièce
surface de châssis	avec revêtement en plastique	Poids	13,9 kg