

BS-ROLLEN

roulette pivotante avec frein

force 125 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 100 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, double blocage, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 104 x 80 mm

Numéro d'article: 347041



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein

- force 125 kg
- avec bandage plastique
- incassable
- diamètre x largeur 100 x 35 mm
- moyeu longueur x Ø 38 x 12 mm
- espacement des trous des vis 76x56/84x64 mm, Ø trou des vis 9 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- double blocage
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 104 x 80 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes, portée 34 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	hauteur totale	128 mm
modèle	roulette pivotante	longueur de moyeu	38 mm

charge	125 kg	trou de moyeu	12 mm
pneumatique	plastique	largeur de roue	35 mm
Ø de roue	100 mm	portée	34 mm
matériau de jante	plastique	propriété surface de roulement	incassable
roulement	roulement à rouleaux	longueur de plaque	104 mm
élément de fixation	panneau	largeur de plaque	80 mm
conducteur d'électricité	non	distance trou de vis	76x56/84x64 mm
matériau de boîtier	acier	Ø de trou de vis	9 mm
palier de pivotement	roulement à billes	surface de boîtier	galvanisé
frein	double blocage	Poids	0,8 kg

Accessoires

347733



roue, force 125 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 100 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés