

## Hanselifter transpalette à quatre voies

force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche simple avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 80 x 94 mm

Numéro d'article: 524037



## Hanselifter Transpalette à quatre voies

### Force 2500 kg

transpalette à quatre voies

- force 2500 kg
- fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm
- largeur de portée 545 mm
- bouts de fourche avec roulettes grimpeuses
- roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 50 x 200 mm
- galets de fourche simple avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 80 x 94 mm
- hauteur de levage 200 mm / hauteur abaissée 85 mm
- fourches en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5012 bleu clair
- structure acierrigide
- poignée de timon pour les fonctions levée - neutre - descente
- timon en noir
- braquage 205 °
- descente automatique réglable
- système hydraulique avec protection contre les surcharges

- pistons en acier, chromé dur et poncé
- longueur 1535 mm
- poids 88 kg
- 2 années de garantie

## Détails techniques

|                                    |                      |                               |                                  |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| appareil de levage                 | chariot de levage    | Diamètre de galets de fourche | 94 mm                            |
| type de chariot de levage          | transpalette         | Largeur de galet de fourche   | 80 mm                            |
| charge                             | 2500 kg              | longueur                      | 1535 mm                          |
| longueur de fourche                | 1150 mm              | braquage                      | 205 °                            |
| largeur dents de fourche           | 160 mm               | timon                         | fonctions levée-neutre-descente  |
| largeur de portée                  | 545 mm               | course rapide                 | non                              |
| commande de levage                 | manuel/hydraulique   | fonction d'abaissement        | descente automatique réglable    |
| commande du mécanisme de roulement | manuel               | équipement hydraulique        | protection contre les surcharges |
| hauteur de levage (min.)           | 85 mm                | matériau                      | acier                            |
| hauteur de levage (max.)           | 200 mm               | surface de fourches           | finition peinture époxy          |
| matériau de roulettes pivotantes   | polyuréthane         | couleur des fourches          | bleu // RAL 5012                 |
| matériau galets de fourche         | polyuréthane         | couleur du timon              | noir                             |
| galets de fourche                  | simple               | matériau des pistons          | acier                            |
| équipement fourche                 | roulettes grimpeuses | surface des pistons           | chromé dur et poncé              |
| diamètre des roulettes pivotante   | 200 mm               | garantie                      | 2 années                         |
| largeur des roulettes pivotantes   | 50 mm                | Poids                         | 88 kg                            |

## Accessoires

149500



Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène

## Cela s'adapte aussi ...

148638



palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite

149500



Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène

217180



palette en carton ondulé, hauteur x longueur x largeur 120 x 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 700 / 500 kg, tablette supérieure plein

217213



palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés

221284



gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille unique

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 221309 |  | gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique   |
| 221381 |  | gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9  |
| 227875 |  | chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1P, taille 44, dessus cuir velours / tissu filet coloris noir/gris/rouge   |
| 407817 |  | bac de rétention, pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 224 l, hauteur x largeur x profondeur 365 x 1200 x 800 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 626475 |  | caisse-palette grillagée, hauteur x longueur x largeur 970 x 1200 x 800 mm, force 1500 kg, avec laquage en RAL7030 gris pierre, parois ajourés avec 2 clapets, fond plein |