

## hofs rayonnage en acier inoxydable - rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 2000  
x 1010 x 635 mm, charge max. par  
tablette 200 kg, 5 niveaux avec  
tablette en acier inoxydable,  
utilisation unilatéral - conçu pour un  
montage mural

Numéro d'article: 532450



## hofs Rayonnage en acier inoxydable sans boulons

### Rayonnage suivant

rayonnage en acier inoxydable - rayonnage suivant

- Convient pour secteurs alimentaires et hygiéniques
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1010 x 635 mm
- charge maximale par élément 1600 kg
- charge max. par tablette 200 kg



- largeur x profondeur compartiment 1000 x 600 mm
- 5 niveaux avec tablette en acier inoxydable
- les canaux longitudinaux en forme de C à 3 pliages garantissent un degré élevé de stabilité et de protection contre les blessures
- Réglable au pas de 150 mm
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- stabilité élevée grâce aux croisillons pour le renfort longitudinal et aux tôles de liaison en profondeur moulurées
- structure en acier inoxydable
- montants avec embases et plateaux supérieurs pour profilés en plastique pour une finition propre en haut et en bas
- montants avec pied (chevillable)
- volume de livraison : rayonnage suivant avec 2 montants, plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- certifié GS, label de qualité RAL
- 5 années de garantie
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément

## Détails techniques

|                                  |                                             |                                 |                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| type de meuble                   | rayonnage                                   | tablette réglable au pas        | 150 mm                                                      |
| type de rayonnage                | rayonnage pour denrées alimentaires         | largeur de compartiment         | 1000 mm                                                     |
| rayonnage modulaire              | système emboîtable                          | profondeur de compartiment      | 600 mm                                                      |
| champ de rayonnage               | rayonnage suivant                           | utilisation                     | unilatéral                                                  |
| convient pour (secteurs)         | secteurs alimentaires et hygiéniques        | équipement rayonnage            | tablettes                                                   |
| matériau                         | acier inoxydable 1.4301                     | équipement montant              | embases, plateaux supérieurs pour profilés                  |
| stabilité / renfort / entretoise | croisillons, tôles de liaison en profondeur | alignement angle d'installation | droit                                                       |
| hauteur                          | 2000 mm                                     | exécution couleur               | acier inoxydable                                            |
| largeur                          | 1010 mm                                     | soubassement                    | pied (chevillable)                                          |
| profondeur                       | 635 mm                                      | volume de livraison             | rayonnage suivant avec 2 montants, plateaux conf. à l'offre |
| charge maxi par tablette         | 200 kg                                      | livraison                       | démonté                                                     |
| charge maxi par élément          | 1600 kg                                     | certification                   | GS // label de qualité RAL                                  |
| nombre de tablettes/niveaux      | 5 pièce                                     | garantie                        | 5 années                                                    |
| type tablette/niveau             | tablette en acier inoxydable                | Poids                           | 34,6 kg                                                     |

## Accessoires

532471



tablette en acier inoxydable pour rayonnage en acier inoxydable, largeur x profondeur 1000 x 600 mm, pour une charge max. par tabl. de 200 kg

## Cela s'adapte aussi ...

324647



bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune

526019



Système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique

763239



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein