


# Anschlagelement YSRWJ-5-8-A

Teilenummer: 192968

FESTO

für Linearmodul HMPL.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	5
Hub	8 mm
Dämpfung	selbsteinstellend weiche Kennlinie
Einbaulage	beliebig
Feinjustage	0,03 mm
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Max. Aufprallgeschwindigkeit	2 m/s
Rückstellzeit kurz	$\leq 0,2$ s
Rückstellzeit lang	$< 1$ s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Dämpfungslänge	8 mm
Max. Anschlagkraft	200 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	1 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	10.000 J
Max. Restenergie	0,01 J
Rückstellkraft	1 N
Produktgewicht	45 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl