

Feuille de données du produit



Article N°: 3286 Pupitre d'atelier

Equipements de manutention



Construction en profilé et tube d'acier avec plateau en tôle d'acier et rebord de 20 mm sur un grand côté, revêtement époxy bleu RAL 5007. Pour bacs en plastiques, corbeilles en treillis etc.. Hauteur réglable (même chargé) par pompe hydraulique, montée par pédale, descente précise par molette. Inclinaison de 0°, 15° et 30°. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à palier lisse. 2 roues avec freins.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	250
Longueur de surface utile (mm)	750
Largeur de surface utile (mm)	450
Angle d'inclinaison (degrés)	0, 15, 30
Réglage hauteur de - à (mm)	720-1080
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	125 x 32
Poids (kg)	39
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	2
Code douanier	84279000
GTIN	4017976032863