



Product data sheet

Art nr.: 3286 Materiaalstandaard

Transportmiddelen



Voor eurobakken, draadkorven enz., in hoogte verstelbaar en verrijdbaar. Profielstaal-/buisconstructie met platform van staalplaat met aan één zijde een opstaande rand, kantelbaar om de 15° en 30°, traploos in hoogte verstelbaar door middel van hydraulische pomp, ook belast mogelijk, bediening door voetpedaal. Daalventiel nauwkeurig te reguleren. Gepoedercoat blauw RAL 5007. 4 Zwenkwielen, naaf met glijlagers, waarvan 2 met rem, conform EU norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	250
laadvlak lengte (mm)	750
laadvlak breedte (mm)	450
Kantelhoek (graad)	0, 15, 30
Hoogte verstelbaar van-naar (mm)	720-1080
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	39
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	2
Douanenummer	84279000
GTIN	4017976032863