


# Scheiben Ausführung mittel DIN EN ISO 7089 A

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung


#### Werkstoff:

Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.

#### Ausführung:

Stahl blank.  
Edelstahl A2, blank.  
Edelstahl A4, blank.

## Zeichnungen



## Artikelübersicht

### Scheiben Ausführung mittel DIN EN ISO 7089 A

Bestellnummer	Material Grundkörper	Stahlschlüssel	Festigkeitsklasse	für Schraube	D1	D2	H
K0868.03	Stahl	-	-	M3	3,2	7	0,5
K0868.04	Stahl	-	-	M4	4,3	9	0,8
K0868.05	Stahl	-	-	M5	5,3	10	1
K0868.06	Stahl	-	-	M6	6,4	12	1,6
K0868.08	Stahl	-	-	M8	8,4	16	1,6
K0868.10	Stahl	-	-	M10	10,5	20	2
K0868.12	Stahl	-	-	M12	13	24	2,5
K0868.14	Stahl	-	-	M14	15	28	2,5
K0868.16	Stahl	-	-	M16	17	30	3
K0868.20	Stahl	-	-	M20	21	37	3
K0868.24	Stahl	-	-	M24	25	44	4
K0868.30	Stahl	-	-	M30	31	56	4

## Scheiben Ausführung mittel DIN EN ISO 7089 A

## Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Stahlschlüssel	Festigkeitsklasse	für Schraube	D1	D2	H
K0868.36	Stahl	-	-	M36	37	66	5
K0868.103	Edelstahl	A2	70	M3	3,2	7	0,5
K0868.104	Edelstahl	A2	70	M4	4,3	9	0,8
K0868.105	Edelstahl	A2	70	M5	5,3	10	1
K0868.106	Edelstahl	A2	70	M6	6,4	12	1,6
K0868.108	Edelstahl	A2	70	M8	8,4	16	1,6
K0868.110	Edelstahl	A2	70	M10	10,5	20	2
K0868.112	Edelstahl	A2	70	M12	13	24	2,5
K0868.114	Edelstahl	A2	70	M14	15	28	2,5
K0868.116	Edelstahl	A2	70	M16	17	30	3
K0868.120	Edelstahl	A2	70	M20	21	37	3
K0868.124	Edelstahl	A2	70	M24	25	44	4
K0868.130	Edelstahl	A2	70	M30	31	56	4
K0868.136	Edelstahl	A2	70	M36	37	66	5
K0868.603	Edelstahl	A4	70	M3	3,2	7	0,5
K0868.604	Edelstahl	A4	70	M4	4,3	9	0,8
K0868.605	Edelstahl	A4	70	M5	5,3	10	1
K0868.606	Edelstahl	A4	70	M6	6,4	12	1,6
K0868.608	Edelstahl	A4	70	M8	8,4	16	1,6
K0868.610	Edelstahl	A4	70	M10	10,5	20	2
K0868.612	Edelstahl	A4	70	M12	13	24	2,5
K0868.614	Edelstahl	A4	70	M14	15	28	2,5
K0868.616	Edelstahl	A4	70	M16	17	30	3
K0868.620	Edelstahl	A4	70	M20	21	37	3
K0868.624	Edelstahl	A4	70	M24	25	44	4
K0868.630	Edelstahl	A4	70	M30	31	56	4
K0868.636	Edelstahl	A4	70	M36	37	66	5