

Blume Förderanlagen rollenbaan

draagrol van staal, wieldiameter 50 mm, baan lengte x breedte 2 m x 800 mm, asafstand 200 mm

Artikelnummer: 132781



BLUME
FÖRDERANLAGEN



Blume Förderanlagen Zwaarlast-rollenbaan - balie-elementen

Recht

rollenbaan













- draagrol van staal
- wieldiameter 50 mm
- baan lengte x breedte 2 m x 800 mm
- breedte 880 mm
- asafstand 200 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 600 mm en een breedte van maximaal 1000 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 40 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

transporttechniek	transportbaan	breedte transportgoed tot	1000 mm
baantype	rollenbaan	lengte transportgoed min.	600 mm
baancomponent	baanelement	asafstand	200 mm
roltype	draagrol	framehoogte	70 mm

materiaal rol	staal	framebreedte	40 mm
diameter rol	50 mm	materiaal frame	staal
baanlengte	2 m	frameoppervlak	verzinkt
uittrekbaar	nee	framemodel	U-profiel
baanbreedte	800 mm	gewicht	39,8 kg
breedte	880 mm		

Gerelateerde Producten

133081		bocht 45 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wioldiameter 50 mm, baanbreedte 0,8 m, asafstand 200 mm
133241		bocht 90 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wioldiameter 50 mm, baanbreedte 0,8 m, asafstand 200 mm
133387		doorvoer voor rollenbaan, draagrol van staal, wioldiameter 50 mm, baan lengte x breedte 1 m x 800 mm, asafstand 200 mm, met scharnieren en vering
133478		steun voor rollenbaan, baanbreedte 800 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
135291		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, U-profiel, lengte 1 m, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
135305		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik beide zijden, U-profiel, lengte 1 m, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
135484		eindaanslag voor rollenbaan, voor baanbreedte 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
508100		steun voor rollenbaan, baanbreedte 800 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
508106		steun voor rollenbaan, baanbreedte 800 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
508113		steun voor rollenbaan, baanbreedte 800 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
508120		steun voor rollenbaan, baanbreedte 800 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
508126		steun voor rollenbaan, baanbreedte 800 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw