

BS-ROLLEN roulettes doubles pivotantes ESD

force 60 kg, avec bandage caoutchouc, diamètre x largeur 50 x 18 mm, moyeu avec roulement à billes, jante en plastique, fixation avec trou de fixation, Ø 10,2 mm

Numéro d'article: 139523



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Roulette pour machines

Roulette pivotante

roulettes doubles pivotantes ESD

- force 60 kg
- avec bandage caoutchouc
- Antistatique
- diamètre x largeur 50 x 18 mm
- moyeu avec roulement à billes
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec trou de fixation, Ø 10,2 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	trou de fixation	10,2 mm
type de roulettes	roulette pour machines	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette pour machines	palier de pivotement	circuit de billes, deux rangées
exécution roue	roue jumelée	pare-fils	non
charge	60 kg	hauteur totale	73 mm
pneumatique	caoutchouc	largeur de roue	18 mm

Ø de roue	50 mm	portée	36 mm
conducteur d'électricité	oui	propriété surface de roulement	Antistatique
matériau de jante	plastique	surface de boîtier	galvanisé, chromaté
roulement	roulement à billes	Poids	0,5 kg
élément de fixation	trou de fixation		