

C+P

armoire d'atelier

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1200 x 800 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 142342



C+P Armoire à portes battantes

avec vitrage

armoire d'atelier

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1200 x 800 mm
- construction en acier
- structure en tôle d'acier
- porte à double battant
- portes avec gonds extérieurs
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- vitre en verre acrylique
- 4 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 70 kg
- Réglable au pas de 15 mm
- avec poignée encastrée
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

type de meuble	armoire	surface de face avant	thermolaqué
type d'armoire	armoire d'atelier	système de fermeture	serrure à cylindre
type de porte	porte à double battant	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
hauteur	1950 mm	matériau	tôle d'acier
largeur	1200 mm	tablette réglable au pas	15 mm
profondeur	800 mm	surface de tablette	galvanisé
équipement armoire	tablettes	cloison de séparation médiane	non
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	angle d'ouverture de porte	180 °
type de soubassement	tablette en acier	poignée	poignée encastrée
charge tablette	70 kg	verrouillable	oui
conducteur d'électricité	non	roulant	non
couleur du corps	gris clair // RAL7035	conseil d'utilisation charge max	les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	Poids	121,54 kg
surface de corps	thermolaqué		