

META **magazijnstelling -** **aanbouwveld**

hoogte x breedte x diepte 2000 x
1006 x 536 mm, vaklast 150 kg, 4
niveaus met Stalen bodem,
staanders met
corrosiebeschermende zinklaag,
niveaus met corrosiebeschermende
zinklaag

Artikelnummer: 150063



META Inhaakstelling

Aanbouwveld

magazijnstelling - aanbouwveld

- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1006 x 536 mm
- veldlast 900 kg
- vaklast 150 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 500 mm
- 4 niveaus met Stalen bodem
- Per 25 mm verstelbaar
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: 1 staanderframe, niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting





Technische details

| | | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| meubeltype | stelling | vakbreedte | 1000 mm |
| stellingtype | magazijnstelling | vakdiepte | 500 mm |
| stellingsysteem | kliksysteem | in hoogte verstelbaar legbord | 25 mm |
| stellingveld | aanbouwveld | legbord-/niveautype | Stalen bodem |
| materiaal | staal | oppervlak legbord | verzinkt |
| hoogte | 2000 mm | oppervlak standaard | verzinkt |
| breedte | 1006 mm | inhoud levering | 1 staanderframe, niveaus zie aanbod |
| diepte | 536 mm | kleur uitvoering | verzinkt |
| vaklast | 150 kg | levering | gedemonteerd |
| veldlast | 900 kg | garantie | 5 jaar |
| legborden / schappen aantal | 4 stuks | gewicht | 20,822 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 150070 |  | muurpluggen voor grondstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 150071 | . | ankerpluggenset voor grondstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 150072 | . | ankerpluggenset voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 503369 |  | legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1000 x 500 mm, voor een vaklast van 150 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 609137 |  | muurpluggen voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 213052 |  | tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken |
| 231461 |  | in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem |
| 991798 |  | bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit |