

Rollcart Flessenkar

draagvermogen 100 kg, voor
1x40/50 l fles, ladingbeveiliging door
fleshouder met veiligheidsketting,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, wielen met lucht-
banden

Artikelnummer: 202907



Rollcart Flessenkar

voor flessen met 1x40/50 liter inhoud

Flessenkar


- draagvermogen 100 kg
- voor 1x40/50 l fles
- hoogte x breedte 1200 x 460 mm
- passend voor flessen met Ø 210 mm
- ladingbeveiliging door fleshouder met veiligheidsketting
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- met veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met lucht-banden
- wiel Ø 200 mm
- wielnaaf met wiellager
- zonder steunwiel
- 5 jaar garantie



Technische details

transporttoestel	transportwagen	wiel-ø	200 mm
type kar	Flessenkar	steunwiel	nee
draagvermogen	100 kg	veiligheidsgreep	ja
capaciteit	1x40/50 l	ladingbeveiliging	fleshouder met veiligheidsketting
voor flessen-ø	210-250 mm	hoogte	1200 mm
materiaal	staal	breedte	460 mm
materiaal verwerking	gelast	oppervlak	m. poedercoating
in-/uitklapbaar	nee	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
trapslede	nee	garantie	5 jaar
banden	lucht	gewicht	7,5 kg
wiellager	wiellager		

Dit past ook bij ...

144744		gasflessenkast, voor 10 x 11 kg gasflessen of 4 x 33 kg gasflessen, hoogte x breedte x diepte 1435 x 860 x 720 mm, met dak, met vleugeldeur, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
201077		vatenbok, voor 2 x 200 liter vat, vatensteun met hoek, hoogte x breedte x diepte 350 x 1230 x 650 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
206148		vatpomp, voor diesel, stookolie, motor-, hydraulische en smeerolie met een maximale viscositeit van 2000 mPas, maximale pompcapaciteit 0,25 liter per hefbeweging, dompelbuis lengte 920 mm
215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm