

ZARGES

ladder

trap eenzijdig, 10 treden met stootrand aan de voorkant, balklengte 2,59 m, van aluminium, geëloxeerd

Artikelnummer: 203538



ZARGES Aanlegladder

Voor binnengebruik

ladder

- trap eenzijdig
- 10 treden met stootrand aan de voorkant
- Voor een werkhoogte tot ca. 3,75 m
- balklengte 2,59 m
- diepte trede 80 mm
- breedte 380 mm
- trede-boomverbinding geschroefd
- van aluminium, geëloxeerd
- belastbaar tot 150 kg
- gewicht 7 kg
- volgens DIN EN 131
- 10 jaar garantie



Technische details

stijgtechniek	ladder	oppervlak steel	geëloxeerd
materiaal	aluminium	gebruik	eenzijdig
lengte paal	2,59 m	in-/uitklapbaar	nee
treden aantal	10	verrijdbaar	nee
type trede/sport	treden met stootrand aan de voorkant	ladder voor op de trap	nee
diepte trede	80 mm	plaats van toepassing	binnen
breedte	380 mm	norm	DIN EN 131
ladder uitvoering	eendelig	garantie	10 jaar
sport-/dwarsverbinding	geschroefd	gewicht	7 kg
belastbaar tot	150 kg		