

ZARGES

veiligheidsladder

R13step B

trap beide zijden, 2 x 3 treden met R13-laag (incl. bordes), balklengte 0,88 m, Van aluminium, boom geëloxeerd

Artikelnummer: 219736



ZARGES Veiligheidsladder R13step B

speciaal voor olieachtige of natte toepassingsgebieden

veiligheidsladder



- trap beide zijden
- 2 x 3 treden met R13-laag (incl. bordes)
- diepte trede 80 mm
- balklengte 0,88 m
- trede-boomverbinding afgekant
- vervangbare laddervoeten aan het balkeinde
- Van aluminium, boom geëloxeerd
- opgesteld hoogte x breedte 800 x 440 mm
- gewicht 5,8 kg
- kwaliteitsgarantie conform DIN EN 131 professioneel
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	verrijdbaar	nee
laddertype	veiligheidsladder	sport-/dwarsverbinding	afgekant
materiaal	aluminium	veiligheidsbeugel	nee
gebruik	beide zijden	spreidbeveiliging	ja
lengte paal	0,88 m	opbergbak	nee
werkhoogte	2,3 m	oppervlak steel	geëloxeerd
treden aantal	2 x 3	ladder voor op de trap	nee
type trede/sport	treden met R13-laag	onderbouw	vervangbare laddervoeten
diepte trede	80 mm	norm	DIN EN 131 professioneel
hoogte	800 mm	garantie	10 jaar
breedte	440 mm	gewicht	5,8 kg
in-/uitklapbaar	ja		