

Cemo bac de rétention PE mobile

pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 224 l, hauteur x largeur x profondeur 1040 x 1290 x 805 mm, Équipé de avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 220793



Cemo Bac de rétention mobile

bac de rétention PE mobile

- pour stockage à l'abri
- convient pour substances dangereuses pour l'eau et caustiques
- construction du bac de rétention agréée par les autorités
- pour fût 2 x 200 litres
- volume de rétention 224 l
- hauteur x largeur x profondeur 1040 x 1290 x 805 mm
- en polyéthylène, coloris noir
- Équipé de avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes




Détails techniques

type de stockage de produits dan	bac de rétention	matériau	polyéthylène
type de bac de rétention	bac de rétention PE mobile	couleur	noir

lieu de stockage	à l'abri	équipement bac de rétention	caillebotis
capacité	fût 2 x 200 litres	matériau de caillebotis	acier
volume de rétention	224 l	surface de caillebotis	galvanisé
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et caustiques	soubassement	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	possibilité de passage au-dessous	non
hauteur	1040 mm	gerbable	non
largeur	1290 mm	roulant	oui
profondeur	805 mm	Poids	37 kg

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
525760		symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm