

bandenstelling

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1300 x 500 mm, voor banden met een Ø van 680 mm, vaklast 100 kg, 3 niveaus met traversen, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL5017 verkeersblauw, traversen met slijtvaste kunststof coating in RAL5017 verkeersblauw



Artikelnummer: 224715

bandenstelling

voor banden met een Ø tot 680 mm

bandenstelling



- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1300 x 500 mm
- vaklast 100 kg
- vakbreedte 1220 mm
- 3 niveaus met traversen
- Per 90 mm verstelbaar
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- constructie van staal
- staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL5017 verkeersblauw
- traversen met slijtvaste kunststof coating in RAL5017 verkeersblauw
- Leveringstoestand gedemonteerd

Technische details

meubeltype	stelling	gebruik	tweezijdig
stellingtype	bandenstelling	legbord-/niveautype	traversen

stellingsysteem	kliksysteem	in hoogte verstelbaar legbord	90 mm
materiaal	staal	oppervlak standaard	kunststof coating
hoogte	1950 mm	oppervlak traversen	kunststof coating
breedte	1300 mm	kleur standaard	verkeersblauw // RAL5017
diepte	500 mm	kleur traversen	verkeersblauw // RAL5017
voor banden ø	680 mm	kleur uitvoering	verkeersblauw // RAL5017
vaklast	100 kg	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	3 stuks	gewicht	16,6 kg
vakbreedte	1220 mm		

Gerelateerde Producten

224257		bandenmarkeerstift, schrijfkleur wit, schacht in oranje
224258		bandenmarkeerstift, schrijfkleur geel, schacht in oranje