

## RAU

### ladekast

#### Serie 7000

hoogte x breedte x diepte 1035 x 1145 x 650 mm, 5 lade(n), afsluitbaar met stiftcilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, blad van massief beukenhout met laklijfolie



# RAU.



Artikelnummer: 231152

#### ladekast

- hoogte x breedte x diepte 1035 x 1145 x 650 mm
- 5 lade(n)
- laden hoogte 3x150 mm/2x240 mm
- constructie van staal
- Met doorlopende greeplijst ErgoScript® met aluminiumkleurige overlay en transparante afdekking en schrijfvlak
- laden nuttige afmetingen breedte x diepte 1055 x 560 mm, nuttige hoogte = fronthoogte - 15 mm
- draagvermogen per lade 100 kg
- laden op wielen gelagerd met intrekfunctie, uittrekbaar legbord 90 %
- met Uittrekbeveiliging per lade
- afsluitbaar met stiftcilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- blad van massief beukenhout met laklijfolie
- Leveringstoestand voorgemonteerd

- 5 jaar garantie





## Technische details

meubeltype	kast	oppervlak romp	m. poedercoating
type kast	ladekast	oppervlak front	m. poedercoating
materiaal	staal	uittrekblokkering	Uittrekbeveiliging per lade
hoogte	1035 mm	afsluitbaar	ja
breedte	1145 mm	sluitsysteem	stiftcilinderslot
diepte	650 mm	scheidingswand	nee
laden aantal	5 stuks	beletteringsveld	ja
laden aantal x hoogte	3x150 mm/2x240 mm	greep	doorlopende greeplijst
draagvermogen lade	100 kg	verrijdbaar	nee
nuttige hoogte lade (gedetaillee)	fronthoogte - 15 mm	bekleding uitvoering	houten blad
nuttige breedte lade	1055 mm	materiaal plaat	massief beukenhout
nuttige diepte lade	560 mm	oppervlak plaat	met laklijolie
kast uitrusting	lades	dikte plaat	25 mm
uittrekrail lade	op wielen gelagerd met intrekfunctie	levering	voorgemonteerd
uittrekbare lade	90 %	garantie	5 jaar
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	gewicht	159 kg
kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010		

## Gerelateerde Producten

231176		indelingssset, met rasterprofiel, 3 lengteverdeler + 12 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 1055 x 560 mm, fronthoogte 120 - 150 mm, hoogte x breedte x diepte 90 x 1055 x 560 mm
231177		indelingssset, met rasterprofiel, 3 lengteverdeler + 12 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 1055 x 560 mm, fronthoogte 180 - 360 mm, hoogte x breedte x diepte 150 x 1055 x 560 mm
231179		indelingssset, met rasterprofiel, 4 lengteverdeler + 12 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 1055 x 560 mm, fronthoogte 120 - 150 mm, hoogte x breedte x diepte 90 x 1055 x 560 mm
231180		indelingssset, met rasterprofiel, 4 lengteverdeler + 12 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 1055 x 560 mm, fronthoogte 180 - 360 mm, hoogte x breedte x diepte 150 x 1055 x 560 mm
231183		indelingssset, met rasterprofiel, met 16 vakken, 3 lengteverdeler + 6 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 1055 x 560 mm, fronthoogte 120 - 360 mm, hoogte x breedte x diepte 90 x 1055 x 560 mm

## Dit past ook bij ...

158965		tafelweegschaal, niet ijkbaar, platform van kunststof, breedte x diepte 318 x 258 mm, weegbereik van 50 kg, afleesbaarheid in 20 g stappen
184197		enkele mat werkplek-vloerbedekking, hoogte x lengte x breedte 13 x 900 x 600 mm, Van rubber met genopt oppervlak in zwart, stimuleert ontlasting van rug en benen
195726		parallelbankschroef, bekbreedte 140 mm, spanwijdte 180 mm, met vastgesmede buispanklem, van staal in blauw
217101		breekmessen, snijdiepte 11,6 mm, met bevestigingssoog

530330



kruk, zitting hoogte 540 - 720 mm, zittingbekleding van kunstleer in blauw, frame van aluminium, frame met rollen