

WSM

arceau pour cycles

hauteur x longueur x profondeur 845 x 1000 x 550 mm, 2 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 55 mm roues larges, structure en tube d'acier (vissé) galvanisé à chaud



Numéro d'article: 240190

arceau pour cycles

- hauteur x longueur x profondeur 845 x 1000 x 550 mm
- 2 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 55 mm roues larges
- étrier avec largeur de voie 500 mm
- diamètre du tube 18 mm
- structure en tube d'acier (vissé) galvanisé à chaud
- peu encombrant grâce au décalage haut/bas
- avec étrier de réglage bas
- tablette
- Produit livré démonté

Détails techniques

équipement d'extérieur	supports cycles	exécution montant	peu encombrant grâce au décalage haut/bas
type de supports cycles	arceau pour cycles	équipement montant	œillets en acier, gaine plastique
hauteur	845 mm	installation	tablette
longueur	1000 mm	angle de réglage	90 °
profondeur	550 mm	Surface publicitaire	non
largeur de pneu	55 mm	matériau	tube d'acier

Ø de tube	18 mm	matériau de finition	vissé
nombre d'emplacements de réglage	2	surface de montant	galvanisé à chaud
utilisation	à un côté	couleur du montant	argent
modèle d'étrier de réglage	bas	livraison	démonté
écartement des roues	500 mm	Poids	17 kg