

Treston

Bac à bec pour rayonnage BiOX

hauteur x longueur x largeur 82 x 500 x 186 mm, capacité 5,3 l, récipient en bioplastique à base de bois, en vert

Mindestbestellmenge = 15 pièce

Numéro d'article: 240277



TRESTON

5 YEARS WARRANTY

Made in Europe

Bac à bec pour rayonnage



- hauteur x longueur x largeur 82 x 500 x 186 mm
- capacité 5,3 l
- récipient en bioplastique à base de bois
- en vert
- ouverture de prise sur face avant
- résistant résiste à l'huile, à la plupart des acides et des solvants, résistant à la température de -20 °C à +75 °C
- volume de livraison : étiquettes avec protection incluses
- 5 années de garantie

Détails techniques





type de récipient	Bac compartimentable	résistance à la température	-20 °C à +75 °C
capacité	5,3 l	résistance	résiste à l'huile, à la plupart des acides et des solvants
hauteur	82 mm	couleur	vert
longueur	500 mm	volume de livraison	étiquettes avec protection incluses
largeur	186 mm	garantie	5 années

matériau	bioplastique	Poids	8,09 kg
ouverture de prise	face avant		

Accessoires

240279		cloison de séparation, pour Bac à bec pour rayonnage, en bioplastique à base de bois, hauteur x largeur x profondeur 70 x 170 x 6 mm, transparent
240281		Étiquette avec porte-étiquettes, pour Bac à bec pour rayonnage 3 - 5,3 l, En bioplastique à base de bois coloris transparent

Cela s'adapte aussi ...

221120		papier d'essuyage, non tissé recyclé, 1000 lingettes, vieux rose, roulette longueur x diamètre 300 m x 250 mm
221318		papier d'essuyage, en coton/polyester, toile non tissée, 500 lingettes, longueur x largeur 400 x 380 mm, gris
235509		tapis antifatigue, marchandise au mètre, hauteur x largeur 12,7 x 1220 mm, en vinyle (mousse) avec surface à picots en Dyna Shield™ coloris noir/jaune, antidérapant
239834		miroirs de surveillance, diamètre 400 mm, visibilité maximale 6 m, miroir en verre acrylique, cadre en noir