

## BS-ROLLEN roulette pivotante

BS ROLLEN

roue de rouleau, force 1200 kg, bandage plastique, diamètre x largeur 85 x 85 mm, moyeu avec roulement à billes, moyeu longueur x Ø 85 x 20 mm, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 190 x 175 mm



Numéro d'article: 439627

## BS-ROLLEN Roue cylindrique pour fortes charges

roulette pivotante, roue de rouleau

- force 1200 kg
- bandage plastique
- diamètre x largeur 85 x 85 mm
- moyeu avec roulement à billes
- moyeu longueur x Ø 85 x 20 mm
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 190 x 175 mm
- espacement des trous des vis 150x135 mm, Ø trou des vis 16 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes, portée 57 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	frein	sans
type de roulettes	roues pour fortes charges	pare-fils	non
modèle	roulette pivotante	hauteur totale	125 mm
exécution roue	roue de rouleau	longueur de moyeu	85 mm
charge	1200 kg	trou de moyeu	20 mm

pneumatique	plastique	largeur de roue	85 mm
Ø de roue	85 mm	portée	57 mm
matériau de jante	plastique	longueur de plaque	190 mm
roulement	roulement à billes	largeur de plaque	175 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier	distance trou de vis	150x135 mm
élément de fixation	panneau	Ø de trou de vis	16 mm
conducteur d'électricité	non	surface de boîtier	galvanisé
matériau de boîtier	acier	Poids	8,05 kg
palier de pivotement	roulement à billes		

## Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés