

META dossierstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2200 x 756 x 336 mm, veldlast 1000 kg / vaklast 80 kg, 7 niveau(s) met Stalen bodem / 6 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 593897



Das Lagersystem



META Dossier-inhaakstelling

Aanbouwstelling

META dossierstelling - aanbouwveld



- Geschikt voor archiefruimtes
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2200 x 756 x 336 mm
- veldlast 1000 kg / vaklast 80 kg
- vak breedte x diepte 750 x 300 mm
- 7 niveau(s) met Stalen bodem / 6 ordnerhoogtes
- niveaus met aanslagrand aan achterzijde om te voorkomen dat ordners eruit vallen
- Per 25 mm verstelbaar

- M-vormige langsdragers met 5-voudige afkanting zorgen voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- constructie van staal
- staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (21)
- 5 jaar garantie

Technische details





meubeltype	stelling	gebruik	eenzijdig
stellingtype	dossierstelling	materiaal	staal
stellingsysteem	kliksysteem	stelling uitrusting	legborden
stellingveld	aanbouwveld	vakbreedte	750 mm
geschikt voor (branches)	archiefruimtes	vakdiepte	300 mm
hoogte	2200 mm	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
breedte	756 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
diepte	336 mm	ordnerhoogtes	6 stuks
legborden / schappen aantal	7 stuks	oppervlak legbord	verzinkt // poedercoating
vaklast	80 kg	oppervlak standaard	verzinkt // poedercoating
veldlast	1000 kg	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
legbord-/niveautype	Stalen bodem	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
legborden / niveaus uitrusting	aanslagrand	levering	voorgemonteerd
legborden / niveaus stabiliteit	M-vormige langsdragers // veiligheidsrand	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / niveaus in hoogte ve	ja	garantie	5 jaar
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	gewicht	20,8516 kg
stabiliteit/versteviging/schoren	diagonaalschoren		

Gerelateerde Producten

101520		vakverdeler, voor dossierstelling, vrijstaand, traploos verstelbaar, passend voor 25 mm randhoogte, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150072		ankerpluggenset voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

150122		muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, in lichtgrijs
488484		dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2200 x 1006 x 336 mm, veldlast 1000 kg / vaklast 80 kg, 7 niveau(s) met Stalen bodem / 6 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
593795		legbord voor inhaakstelling, breedte x diepte 750 x 300 mm, voor een vaklast van 80 kg, uitgerust met lengtekanaal en veiligheidsrand, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
609137		muurpluggen voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
765019		dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2200 x 1256 x 336 mm, veldlast 1000 kg / vaklast 80 kg, 7 niveau(s) met Stalen bodem / 6 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Dit past ook bij ...

146193		miniwagen, draagvermogen 50 kg, met 3 etage(s), onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, hoogte x lengte x breedte 1065 x 650 x 360 mm, met 2 gaasmanden, 1 gaaslegbord, met rubber-banden
528204		verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen
529925		lichte kantoortrapladder, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordeshoogte 0,85 m, breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg