


haspelloopkat

trekbelasting 20000 kg, flensbreedte
136 - 203 mm

Artikelnummer: 908069



Haspelloopkat

Draagvermogen 20000 kg

haspelloopkat



- trekbelasting 20000 kg
- flensbreedte 136 - 203 mm
- aantal kettingbundels 1
- breedte x diepte 537 x 574 mm
- min. 2,8 m draaicirkel
- handketting-bedieningslengte 2,5 m
- van staal gelakt in RAL5010 gentiaanblauw
- loopwielen van gegoten staal in zwart
- rustige en veilige loop door permanent gesmeerd kwaliteitskogellager in de loopwielen
- loopwiel diameter binnen/buiten 175 / 200 mm
- met 4 veiligheidslussen op de zijplaten als wielbreuksteun, loopvlakreiniger en valbeveiliging
- gewicht 244 kg

hijswerktuig	hijswerktuig	diameter loopwiel binnen	175 mm
hijswerktuigtype	haspelloopkat	diameter loopwiel buiten	200 mm
trekbelasting	20000 kg	min. draaicirkel	2,8 m
bediening heffing	handmatig	oppervlak	gelakt
flensbreedte	136-203 mm	materiaal loopwiel	gegoten staal
aantal bundels	1 stuks	kleur loopwiel	zwart
materiaal	staal	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
breedte	537 mm	maat f	315 mm
diepte	574 mm	maat g	3 mm
lengte bedieningsketting	2,5 m	gewicht	244 kg

Gerelateerde Producten

907995		haspelketting voor extra bedieningslengte, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
908182		Grotere flensbreedte voor loopkat, draagvermogen 20000 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

149457		persluchtkettinglier, draagvermogen 250 kg, aantal kettingbundels 1, haakophanging
663595		verrijdbare portaalkraan, draagvermogen 500 kg, bouwhoogte 3120 mm, lichte breedte 3000 mm