## Hanselifter
## Palettenhubwagen

Traglast 2000 kg, Gabel Länge x Breite 1800 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 70 x 80 mm

**Artikelnummer: 507406**

## Hanselifter Palettenhubwagen

### Traglast 2000 kg

Palettenhubwagen

- Traglast 2000 kg
- Gabel Länge x Breite 1800 x 160 mm
- Tragbreite 535 mm
- Gabeln mit Markierung zur Paletten-Queraufnahme und Kletterrollen
- Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm
- Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 70 x 80 mm
- Hubhöhe 200 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
- Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
- Deichsel in schwarz
- Lenkeinschlag 205 °
- regulierbare Senkautomatik
- Hydraulik mit Überlastungssicherung
- Kolben aus Stahl, hartverchromt und geschliffen
- Länge 2185 mm
- Gewicht 125 kg

## Technische Details

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hebegerät | Hubwagen | Breite Lenkräder | 50 mm |
| Hubwagentyp | Palettenhubwagen | Länge | 2185 mm |
| Traglast | 2000 kg | Lenkeinschlag | 205 ° |
| Länge Gabel | 1800 mm | Gabel Ausstattung | Markierung für Queraufnahme, Kletterrollen |
| Breite Gabelzinken | 160 mm | Schnellhub | nein |
| Tragbreite | 535 mm | Hydraulik Ausstattung | Überlastungssicherung |
| Bedienung Hub | manuell/hydraulisch | Absenkfunktion | regulierbare Senkautomatik |
| Bedienung Fahrwerk | manuell | Deichsel Ausführung | Funktionen Heben-Fahren-Senken |
| Hubhöhe (min.) | 85 mm | Material | Stahl |
| Hubhöhe (max.) | 200 mm | Oberfläche Gabeln | pulverbeschichtet |
| Material Lenkrollen | Vollgummi | Farbe Gabeln | blau // RAL5012 |
| Material Gabelrollen | Nylon | Farbe Deichsel | schwarz |
| Gabelrollen | Tandem | Material Kolben | Stahl |
| Durchmesser Gabelrollen | 80 mm | Oberfläche Kolben | hartverchromt und geschliffen |
| Breite Gabelrolle | 70 mm | Gewicht | 125 kg |
| Durchmesser Lenkräder | 200 mm | | |

## Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 149500 | | Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, Aus Polypropylen |

## Dazu passt auch ...

| | | |
|---|---|---|
| 148638 | | Einwegpalette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit |
| 149500 | | Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, Aus Polypropylen |
| 217180 | | Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen |
| 217213 | | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen |
| 221284 | | Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße |
| 221309 | | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße |
| 221381 | | Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz, nahtlos, Größe 9 |
| 227875 | | Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot |

| | | |
|---|---|---|
| 407817 | | Auffangwanne, Für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1200 x 800 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 509659 | | IBC-Container, Höhe x Länge x Breite 1013 x 800 x 1200 mm, Inhalt 600 l, Einfüllöffnung Ø 150 mm, für Standard-Ausführung, mit Auslaufventil NW 50, Öffnung mit Alu-Platine versiegelt, Aus Polyethylen in naturweiss, Mit Kunststoffpalette |
| 626475 | | Gitterbox-Palette, Höhe x Länge x Breite 970 x 1200 x 800 mm, Traglast 1500 kg, mit Lackierung in RAL7030 Steingrau, Wände durchbrochen mit 2 Klappen, Boden geschlossen |