

Tube Mini S Zwart 880lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 320691
 EAN: 7021983206916



Elektrisch

System wattage: 14W
 Spanning: 220-240V
 Frequentie (Hz): 50/60Hz
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 880lm
 Werkzaamheid: 63 lm/W
 Kleurtemperatuur: 2700K
 Kleurweergave (CRI): Ra 98
 MacAdams factor: SDCM: 2
 levensduur: L90/B10>100,000
 Optiek: Reflector medium
 Bundelhoek: 40°

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: F
 BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Zwart (RAL 9004)
 Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 25
 Diameter (mm) D: 102
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.708 / 0.617

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 105 x 105 x 200



7 0 2 1 9 8 3 2 0 6 9 1 6