

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Status
2019-04

Nitril® LIOX

Unser erster keimtötender
Untersuchungshandschuh / Our first germ-
killing examination glove



Physikalische Eigenschaften / Physical properties

REF	Größe / Size	Länge / Length (mm)	Breite / Width (mm)	PZN
2284XS	Extra-Small	min. 240	≤ 80	15377756
2284S	Small	min. 240	80 ± 10	15377762
2284M	Medium	min. 240	95 ± 10	15377779
2284L	Large	min. 240	110 ± 10	15377785
2284XL	Extra-Large	min. 240	≥ 110	15377816

Reißkraft / Tensile strength (N)	AQL
Vor Alterung / Before aging ≥ 6 N Nach Alterung / After aging ≥ 6 N	AQL 1,5

Wandstärke / Thickness (mm)	
Schaft / Cuff	0,05 mm ± 0,010
Handfläche / Palm	0,060 mm ± 0,020
Finger / Finger	0,080 mm ± 0,030

Prüfnormen / Testing standards	
EN 455-1 / -2 / -3 / -4	Ja / Yes
EN 374-1 / -2 / -4 / -5	Ja / Yes
EN 16523-1	Ja / Yes
EN 420	Ja / Yes
ASTM F1671-13	Ja / Yes
ISO 16604	Ja / Yes

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description

Nitriluntersuchungshandschuh, blauviolett, puderfrei, latexfrei, unsteril, texturiert, Rollrand, beidhändig passend, für den Einmalgebrauch. /

Nitrile examination glove, blueviolet, powderfree, latexfree, non-sterile, textured, beaded cuff, ambidextrous, disposable.

Inhaltsstoffe / Ingredients

Nitrilbutadienkautschuk, Titanium Dioxide, Zinkoxid, Schwefel, Zn-Diothiocarbamat, Calciumnitrat, Paraffin Wachs, Farbpigment/

NBR nitrile butadiene rubber, titanium dioxides, zinc oxide, sulfur, Zn-Dithiocarbamat, calcium nitrate, paraffin wax, color pigment.

Frei von Thiuramen und Mercaptobenzothiazolen MBT/
Free of Thiuramen and Mercaptobenzothiazolen MBT

Oberflächenbehandlung / Surface treatment:

online chloriert / online chlorinated

Verpackung / Packaging

200 Stück pro Packung (XL: 180 Stk); 10 Packungen pro Karton /
200 pcs. per package (XL: 180 pcs.); 10 packages per carton

Haltbarkeit / Shelf life

3 Jahre bei produktgerechter Lagerung: kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, Temperaturen unter 5 °C und über 40 °C vermeiden. /

3 years if stored properly: store in a cool and dry place, protect from sunlight. Avoid temperatures below 5 °C and higher than 40 °C.

Qualitätszertifikate / Quality certificates

- EN ISO 13485:2016
- 93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse I / Medical product of class I
- Verordnung (EU) 2016/425: Persönliche Schutzausrüstung, Kat III / Typ C / Personal protective equipment, Cat. III / Type C
- Lebensmittelkonformität gem. EG-Verordnung / Food Compliance acc. to EC Directive 1935/2004

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.