


### Laborkarte



### RE315-HP

- Phenolharz-Hartpapier FR2 1,5 mm, einseitig 35 µm CU
- organischer Oberflächenschutz (OSP)
- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- Lochdurchmesser 1,0 mm
- Größe 100 x 160 mm
- Steckverbinder 32/ 64/ 96-polig DIN 41612 Bauform C