

Artikelnummer: 129910

Kurzbeschreibung: Platenwagen, 1600 x 800 mm, draagvermogen 1.200 kg

Langbeschreibung: Platenwagen, 1600 x 800 mm, draagvermogen 1.200 kg: Stalen constructie van stalen buizen en hoekstaal. Zwenkwielen met zwaar uitgevoerde massief rubberen elastische banden met kogelgelagerde en gegoten velgen. Wielen van beide zwenkwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met massief rubberen banden en kogellagers. Platform van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerking. Vierkante buis met 7 gaten voor het plaatsen van de beugels. Startwals voor het eenvoudig laden en lossen van de platen. Poedercoating in gentiaanblauw RAL (5010). Profielstaal, vast gelast, 7 insteekmogelijkheden voor insteekbeugels, 90 mm afstand.

- Laadoppervlak: B 1600 x D 800 mm.
- Buitenafmetingen: B 1740 x D 800 mm.
- Hoogte laadoppervlak: 310 mm
- Draagvermogen: 1200 kg
- Wiel a^m: 200 mm
- Eigen gewicht: 62 kg

Gelieve de insteekbeugels **afzonderlijk** te bestellen.

