


Bezeichnung	Vierkant-Flanschstecker, Polzahl: 5, ungeschirmt, löten, IP69, IP68, IP67, UL, positionierbar, einrastbar, Vierkantgehäuse 20 mm
-	-
Produktgruppe	Serie 763
Bestellnummer	99 3443 200 05


**Abbildung**



**Maßzeichnung**



**Polbild (Steckseite)**



Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

**Technische Daten**

**Allgemeine Kennwerte**

Bestellnummer	<b>99 3443 200 05</b>
Steckverbinder-Bauform	Vierkant-Flanschstecker
Ausführung	Steckverbinder Stift gerade
Steckverbinder Verriegelung	Schrauben
Anschlussart	löten
Schutzart	IP69, IP68, IP67
Anschlussquerschnitt	0,34 mm <sup>2</sup> / AWG 22
Grenztemperatur von / bis	-40 °C / 85 °C
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Zusätzliche Informationen	positionierbar, einrastbar Vierkantgehäuse 20 mm
Gewicht (gr)	8.73
Zolltarifnummer	85369010

**Elektrische Kennwerte**

Bemessungsspannung	60 V
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V
Bemessungsstrom (40°C)	4 A (3 A UL)
Isolationswiderstand	> 10 <sup>11</sup> Ω
Verschmutzungsgrad	3
Isolierstoffgruppe	II
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

**Werkstoffe**

Material Gehäuse	Zinkdruckguss vernickelt
------------------	--------------------------

Bezeichnung	Vierkant-Flanschstecker, Polzahl: 5, ungeschirmt, löten, IP69, IP68, IP67, UL, positionierbar, einrastbar, Vierkantgehäuse 20 mm
-	-
Produktgruppe	Serie 763
Bestellnummer	99 3443 200 05

Material Kontaktkörper	PA (UL94 V-0) schwarz
Material Kontakt	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	7e8861f1-5d1f-4a5c-8e8e-a2ee8df48d93


### Zulassungen / Approbationen

Zulassungen	UL
-------------	----

### Montageanleitung

#### Montage:

1. Kontakteinsatz in gewünschter Einbaulage in das Gehäuse einführen, bis er sicher einrastet.




#### Demontage:

1. Rasthebel drücken.
2. Gleichzeitig mit einem geeigneten Gegenstand, von der Steckseite aus, den Kontaktkörper herausdrücken, ohne die Kontakte zu beschädigen.

Bezeichnung	Vierkant-Flanschstecker, Polzahl: 5, ungeschirmt, löten, IP69, IP68, IP67, UL, positionierbar, einrastbar, Vierkantgehäuse 20 mm
-	-
Produktgruppe	Serie 763
Bestellnummer	99 3443 200 05

Montageanleitung / Montageausschnitt



Bezeichnung	<b>Vierkant-Flanschstecker, Polzahl: 5, ungeschirmt, löten, IP69, IP68, IP67, UL, positionierbar, einrastbar, Vierkantgehäuse 20 mm</b>
-	-
Produktgruppe	<b>Serie 763</b>
Bestellnummer	<b>99 3443 200 05</b>

### **Sicherheitshinweise / Montagehinweise**

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Die Schutzart-Angabe gilt unter der Voraussetzung, dass die vier Montagebohrungen als Sacklöcher ausgeführt sind.

Durch den Anwender sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit der Steckverbinder nicht versehentlich gelöst werden kann.