

Festo AG & Co. KG

10190

Fronttafelventil SVS-3-1/8

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart	mechanisch
Normalnenndurchfluss	120 l/min
Betriebsdruck	3,5 - 8 bar
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Sitz
Rückstellart	mechanische Feder
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Steuerart	vorgesteuert
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Hinweis zur Zwangsdynamisierung	Schaltfrequenz mindestens 1x pro Woche
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Mediumstemperatur	-10 - 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Betätigungskraft	8 N
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Pneumatischer Anschluss 3	G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Deckel	POM
Werkstoff Dichtungen	NBR TPE-U(PU)

Werkstoff Gehäuse	Aluminium
-------------------	-----------

© 2018 Festo AG & Co. KG