



FZ026NM2

Tür univers rechts, Multimedia, geschlossen, RAL9010, f. Schrank IP44 1250x300mm

Tür univers rechts, Multimedia, geschlossen, RAL9010, f. Schrank IP44 1250x300mm
Tür als Multimediatur mit geschlossenem Kunststoffeinsatz mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Ab Schrankbreite 800mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Links Stahlblechtür, rechts Multimediatur. Rechte Tür maximal 2 Felder breit. Bei Doppeltür mit Stangenverschluss.
Hinweise: Optional austauschbare Schließsysteme.
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ026NM2
gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	1219 mm
Breite installiertes Produkt	269 mm
Tiefe installiertes Produkt	12 mm
Anzahl Felder	1
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
Schutzart	IP44
Transparenter Deckel/Tür	Nein
Geschlitzt	Nein
Anzahl der Türen	1
Anzahl der Schlösser	0
RAL Farbnummer	9010
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Oberfläche	pulverbeschichtet