

BS-ROLLEN

Lenkrolle

BS ROLLEN

Traglast 70 kg, Mit TPE-Bereifung in grau, Durchmesser 100 mm, Nabe mit Gleitlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Rückenloch, Ø 10,2 mm

VE 2 Stück

Artikelnummer: 159258



BS-ROLLEN Apparaterolle

Lenkrolle

Lenkrolle

- Traglast 70 kg
- Mit TPE-Bereifung in grau
- Geräuschreduziert
- Durchmesser 100 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 10,2 mm
- Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	elektrisch leitend	nein
Rollentyp	Apparaterolle	Durchmesser Rückenloch	10,2 mm
Set	nein	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Traglast	70 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	TPE	Höhe	121 mm
Durchmesser Rad	100 mm	Lauffläche Eigenschaft	Geräuschreduziert

Material Felge	Kunststoff	Oberfläche Gehäuse	verzinkt, chromatisiert
Radlager	Gleitlager	Farbe Reifen	grau
Befestigungselement	Rückenloch		