


## ZARGES

### Mehrzweck-Kombileiter

#### Skymaster X

3 x 12 profilierte Sprossen, Holmlänge  
3,57 - 8,6 m, Aus Aluminium

Artikelnummer: 203598



## ZARGES Mehrzweck-Kombileiter Skymaster X

### Industrieausführung

Mehrzweck-Kombileiter

- Aufstieg beidseitig
- 3 x 12 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca. 9,35 m
- Holmlänge 3,57 - 8,6 m
- Sprossen Tiefe 30 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung und starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Quertraverse am Holmende
- Aus Aluminium
- Gewicht 29 kg



- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131 professional
- Qualitätssicherung TÜV geprüft
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Steigtechnik	Mehrzweckleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Mehrzweck-Kombileiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Material	Aluminium	Unterbau	Quertraverse
Nutzung	beidseitig	Leiter Ausführung	dreiteilig
Länge Holm	3,57-8,6 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung und starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
Länge Anlegeleiter	8,6 m	Spreizsicherung	ja
Länge Schiebeleiter	6,1 m	Sicherheitsbügel	nein
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	9,35 m	Treppengängig	nein
Sprossen Anzahl	3 x 12	Wandlaufrollen	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Norm	DIN EN 131 professional
Tiefe Sprossen	30 mm	Zertifizierung	TÜV geprüft
Breite Traverse	1200 mm	Garantie	10 Jahre
klappbar	ja	Gewicht	29 kg

## Dazu passt auch ...

149286		Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm
204801		Abfalltonne, Inhalt 20 l, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar
520203		Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb
526758		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2370 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m <sup>2</sup> , Aus Vlies/PE