


**Preiswerte Schreibtisch-Aktenvernichter
für Datenschutz am Arbeitsplatz.**



TECHNISCHE DATEN

Stufe P-4: 4 x 40 mm Partikelschnitt
Blattzahl*: 10 | 8
Volumen 20 l (Schnittgutbehälter)
Strom 230 V / 50 Hz
Leistung 140 Watt
Maße 440 x 330 x 195 mm (H x B x T)
Gewicht 5,5 kg

* Papier DIN A4, 70 g/m² | Papier 80 g/m²

Mehrfunktionsschalter für AutoEcoMode / Stopp (Aus) und Rückwärts. Betriebsanzeige über LED. Auto Start und Stopp. Automatischer Nullstrom-Verbrauch im EcoMode. Leiser und starker Motor. Schneidwerk mit 4 x 40 mm Partikelschnitt. Hohe Schnittleistung. Arbeitsbreite 220 mm. Formschöner Schnittgutbehälter mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige. Griffmulden zum Abheben des Geräteteils vom Behälter. Abschaltautomatik für sicheres Entleeren.



BEDIENELEMENT

Über den Multifunktionsschalter für Auto-EcoMode / Stopp (Aus) und Rückwärts lässt sich das Gerät einfach bedienen.



SCHNITTGUT-BEHÄLTER

Mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige und Abschaltautomatik, wenn das Geräteteil vom Behälter abgenommen wird.