

# 6864 Montageplattform

## Eigenschaften

Komfortabel zu transportieren durch Griffloch in der Belagfläche.

Plattformabmessung 170×50 cm.

Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße.

Steigteile rasten in Gebrauch- und Transportstellung automatisch ein.

Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.

## Highlights

Aufbau mit nur wenigen Handgriffen.

Extrem robuste Ausführung, auch bei starker Beanspruchung.



STANDHÖHE MAX. (CA. M)	0.58
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	2.08
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	2.58
PLATTFORMLÄNGE (CA. M)	1.7
PLATTFORMBREITE (CA. M)	0.5
ZUSAMMENGEKLAPPT L×B×H (CA. M)	1.75×0.60×0.20
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	16.9
GEWICHT (CA. KG)	16.9
BEST.-NR.	686400