

Artikelnummer: 129744

Kurzbeschreibung: Schaarhefwagen, draagvermogen 800 kg

Langbeschrijving: Hefwagen met scharen: [ul] Zacht tillen met het voetpedaal en traploos neerlaten aan de handgreep Parkeerrem op beide wielen Wielen van polyurethaan voor een bijzonder rustige loop op een vlakke ondergrond Voldoet aan EN 1570.[ul] Technische gegevens : Draagvermogen: 150 kg[ul] Slagbereik: 225 - 750 mm. Slag per pedaalslag: 30 mm Slagwerk tot max. hoogte: ca. 20 Platform: L 740 x B 450 x H 35 mm. Afmetingen: L 1000 x B 450 mm. Eigen gewicht: 48 kg[ul]



Draagvermogen: 300 kg[ul] Draagvermogen: 300 kg Slagbereik: 340 - 900 mm Slag per pedaalslag: 15 mm Slagwerk tot max. hoogte: ca. 30 Platform: L 855 x B 500 x H 50 mm. Afmetingen: L 1165 x B 500 mm. Eigen gewicht: 90 kg[ul] Draagvermogen: 500 kg[ul] Slagbereik: 340 - 900 mm Slag per pedaalslag: 15 mm Slagwerk tot max. hoogte: ca. 40 Platform: L 855 x B 500 x H 50 mm. Afmetingen: L 1165 x B 500 mm. Eigen gewicht: 95 kg[ul] Draagvermogen: 800 kg[ul] Slagbereik: 420 - 1000 mm Slag per pedaalslag: 15 mm Slagwerk tot max. hoogte: ca. 40 Platform: L 1000 x B 510 x H 55 mm. Afmetingen: L 1330 x B 575 mm. Eigen gewicht: 120 kg[ul] Draagvermogen: 1000 kg[ul] Slagwaaier: 380 - 1000 mm Slag per pedaalslag: 15 mm Slagwerk tot max. hoogte: ca. 45 Platform: L 1020 x B 510 x H 60 mm. Afmetingen: L 1330 x B 610 mm. Eigen gewicht: 121 kg[ul] Draagvermogen: 1500 kg[ul] Slagbereik: 420 - 1000 mm Slag per pedaalslag: 15 mm Slagwerk tot max. hoogte: ca. 45 Platform: L 1220 x B 600 x H 60 mm. Afmetingen: L 1500 x B 700 mm. Eigen gewicht: 143 kg[ul]

