



Beschreibung:

Eurobehälter Basicline 300 x 400 mm ohne Deckel, PP mit 2 Durchfassgriffen, optimiert auf Palettenmaße - alle Größen sind miteinander sicher stapel- und kombinierbar

- ideal für die Transport- und Lagerlogistik (z.B. Förderanlagen)
- mit zwei Hand- bzw. Durchfassgriffen
- hohe Stapelbelastbarkeit, bruchstabil und formstabil (Traglast 20 kg / Stapellast 300 kg)
- geschlossene, stabile Böden und Seitenwände
- Behälterabmessungen sind konform mit EUR-Palette (120 x 80 cm)
- gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- lebensmittelgeeignet - reinigungsfreundlich - temperaturbeständig: -20°C bis +80°C
- auf Anfrage: individuelle Farben / Fertigung aus leitfähigem Material (schwarz)
- separates Zubehör: hellgrauer Auflagendeckel Art.-Nr. 417410 (auch mit Deckel stapelbar)
- t=Tiefe=300 mm b=Breite=400 mm h=Höhe=320 mm
- Innenmaße: 268x367x317 mm
- Volumen 30,0 Liter

Informationen:

Artikel

Artikelnummer	417404
GTIN	4007228417364
Zolltarif	39231090
Verpackungseinheit (VE)	1

Farbe	hellgrau
Volumen in L	30,00
Gewicht (kg)	1,46
T x B x H (mm)	300 x 400 x 320

Umverpackung

Inhalt in Stück	1
-----------------	----------

Bruttogewicht VE (kg)	1,46
-----------------------	-------------

Palette

Anzahl an Kartons	56
Anzahl an Lagen	7
T x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,39

Kartons pro Lage	8
Gewicht (kg)	101,76