



Descrizione

Contenitori a bocca di lupo, misura 1, colore verde, in polistirolo (PS) particolarmente indeformabile e resistente agli urti, per sollecitazioni di carico elevate e una lunga durata

- Idoneità a sistemi di trasporto
- Possibilità di impilamento sicuro longitudinale e trasversale
- Portaetichette integrato
- Idoneità per alimenti (certificato RAL)
- Misura 1 in 5 colori (rosso, giallo, blu, verde, grigio)
- Capacità/Capacità massima consentita: 0,29 litri / 0,15 litri
- Portata 17 kg/Carico impilabile: 212 kg
- Resistenza alla temperatura: da -20 °C a +70 °C e senza bisfenolo A (BPA)
- Accessori a parte: Etichette con pellicola protettiva
- Ampie possibilità di ampliamento con diversi sistemi di aggancio: rotaie da parete in metallo per carichi elevati, scaffali e scaffalature mobili
- P=profondità= 95 mm L=larghezza=103 mm A=altezza=55 mm
- Dimensioni interne: 75x89x43 mm

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	651400
GTIN	4007228700305
Tariffa doganale	39231090
Unità di imballaggio	30

Colore	verde
Volume in L	0,29
Peso (kg)	0,04
P x L x A (mm)	95 x 103 x 55

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	30
P x L x A (mm)	255 x 325 x 242

Peso lordo unità di imballaggio kg	1,45
------------------------------------	-------------

Pallet

Numero di scatole	90
Numero di strati	6
P x L x A (mm)	1,2 x 0,8 x 1,602

Cartoni per strato	15
Peso (kg)	150,5