

Edelstahl-Servierwagen

Traglast 250 kg, mit 5 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 820 x 500
mm

Artikelnummer: 213521



Servierwagen

Edelstahl-Servierwagen

- Traglast 250 kg
- mit 5 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 820 x 500 mm
- Höhe 1560 mm
- Edelstahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 100 mm



Technische Details

Traglast Etage	50 kg	Rad-Ø	100 mm
Transportgerät	Transportwagen	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern

Wagentyp	Servierwagen	elektrisch leitend	nein
Material	Edelstahl	Etagenausrichtung	gerade
Traglast	250 kg	Höhe	1560 mm
Ladeflächenlänge	820 mm	Euronorm	nein
Ladeflächenbreite	500 mm	klappbar	nein
Etagen Anzahl	5 Stück	Gewicht	24,8 kg
Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen		