


KS Tools

KS Tools 1/2" 12-kant-Stecknuss

lang, 30mm

Artikelnummer: 272730









Technische Details

Tiefe T in mm	33 mm	Profil	12-kant
Gesamtlänge L in mm	82 mm	Norm	DIN 3120, ISO 1174, DIN

		3124, ISO 2725-1
Durchmesser D2	33 mm	Material Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Außen12kant mm	30 mm	Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Durchmesser D1	41 mm	

Dazu passt auch ...

149690		Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
221243		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz, rutschfest, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
234030		KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg
234916		KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm