

Cordon DRAKA Cat.6A (Classe EA) UC900 / HIROSE TM31, bleu, 20 m

Numéro d'article	21.05.9704
Constructeur	Draka Holding
Référence constructeur	21.05.9704



La vitesse la plus grande, jusque dans le connecteur - ne vous laissez plus retarder par les composants trop lents! Vous atteignez le 10Gigabit Ethernet du début à la fin de votre connexion!

Voici les premiers véritables cordons Cat.6a avec des connecteurs réalisant les exigences de la catégorie 6a et des liaisons jusqu'à 500MHz!

- DRAKA UC900 SS27: Cordon patch flexible pour applications jusqu'à 500MHz
- HIROSE TM31: connecteur de très grande qualité, le seul à répondre aux exigences du Cat.6a!

Structure:

- Type: S/FTP (câble PiMF)
- Impédance: 100 Ohm
- Tresse: 8 fils AWG 27/7 Cuivre
- Diamètre extérieur: 5,9 mm
- Blindage par paire: Feuille d'aluminium recouverte d'aluminium
- Blindage total: Tresse de cuivre étamé
- Contact: 8 fils 1 : 1

Remarque: Le cordon est anti-halogène

Caractéristiques techniques

Constructeur Draka Holding

Groupe de produits Câble Twisted Pair

Types de produits Cordon S/FTP-PiMF

Couleur bleu

Longueur 20 m

Type de protection PiMF

Qualité de transmission Cat6A / Class EA

Impédance 100 Ohm

Nombre de fils 8

Diamètre des fils (AWG) AWG 27

Type de fils Tresse

Attribution 1:1

Protection du levier
d'arrêt oui

Douille de protection
contre le ployage enfiché

Couleur (douille) bleu

Ø externe du câble 5,7 mm

Câble LSOH oui

Type de connecteur face
1 RJ-45

Genre du connecteur
face 1 Mâle

Type de connecteur face
2 RJ-45

Genre du connecteur
face 2 Mâle

Connecteur type RJ45 HiRose TM31

Particularités techniques Connecteur Hirose TM31

Hauteur du colis 50 mm

Largeur du colis	190 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	210 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	0.65 kg
-----------------	---------