

**Artikelnummer:** 96011

**Kurzbeschreibung:** Vierwandwagen, 1000x670 mm

**Langbeschreibung:** Vierwandwagen: Mit 4 hohen Wänden robuste Konstruktion erleichtert Ihnen die Transportarbeit serienmäßig pulverbeschichtet, blau RAL 5010 Ladefläche und Wände aus Holzwerkstoffplatte (MDF), Buchedekor Wandhöhe: 500 mm hoch Ladehöhe: 285 mm Tragfähigkeit: 600 kg Fahrwerk sehr wendig auch auf engstem Raum 2 Lenk- und 2 Bockrollen, je 200 mm, beide Lenkrollen mit Feststeller gem. EN 1757-3 geringer Rollwiderstand, wartungsfrei Gehäuse aus verzinktem Stahlblech Gabelkopf der Lenkrollen mit zweifacher Kugellagerung

**EAN/GTIN:** 4250448500433

