

## 19" Steckdosenleiste mit Netzfilter & Überspannungsschutz, 1 HE, 7-fach

- zur Montage im 19" Profilrahmen
- robustes Aluminiumgehäuse, IP20
- Schutzkontaktanschlüsse CEE 7/3 sind 45 Grad versetzt
- Betriebsspannung: 230 V (AC), 50 Hz / 16 A
- Anschlussleistung: max. 3.600 Watt
- 2 m Anschlusskabel mit gewinkelttem Schutzkontaktstecker CEE 7/7, H05VVH 3x1.5 qmm
- Maße: (B)485 x (T)45 x (H)45 mm
- inkl. Befestigungsset
- für den Markt: D / NL / A / L



19" Steckdosenleiste mit Netzfilter & Überspannungsschutz, 1 HE, 7-fach

Produkt	Ausführung	Einbauhöhe	Slots	Ausstattung	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
19" Steckdosenleiste	Kabel: 2,0 m	1 HE	7-fach	ohne Schalter	schwarz	PDU7C02	11117693