

BLINDNIETMUTTERN FLACHKOPF


RUNDSCHAFT GERÄNDELT, MIT UNTERKOPFVERZÄHNUNG,
SCHAFTENDE OFFEN

BLIND RIVET NUTS (INSERTS) FLAT HEAD

ROUND SHANK KNURLED, WITH SERRATION UNDER HEAD,
OPEN TYPE

ECROUS À SERTIR (INSERTS) TÊTE PLATE

TIGE RONDE RAINURÉE, AVEC CRANTAGE SOUS TÊTE,
EXTRÉMITÉ OUVERTE



Aluminium AlMg 5 [AISI 5056]
Aluminium AlMg 5 [AISI 5056]
Aluminium AlMg 5 [AISI 5056]


M 10







D1 = 12,9 mm

D2 = 19,0 mm

L1 = 9,2 / 12,2 mm

k = 2,0 mm

 13,0 mm

		CODE				
12,9 x 17,0 mm	0,5 - 3,0 mm	75510 20000	20000 N	27,0 Nm	250	1500
12,9 x 22,0 mm	3,0 - 6,0 mm	75510 20001			250	1500


M 12







D1 = 15,9 mm

D2 = 23,0 mm

L1 = 11,2 / 14,2 mm

k = 2,0 mm

 16,0 mm

		CODE				
15,9 x 23,0 mm	1,0 - 4,0 mm	75512 20000	28000 N	45,0 Nm	250	1000
15,9 x 26,0 mm	4,0 - 7,0 mm	75512 20001			250	1000