

## 19" Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz, 1 HE, 7-fach

- zur Montage im 19" Profilrahmen
- hitzebeständiges Gehäuse mit Aluminiumlegierung
- Schutzkontaktanschlüsse 45 Grad versetzt
- Betriebsspannung: 250 V (AC), 50/60 Hz / 16 A
- Anschlussleistung: max. 3.500 Watt
- mit Überspannungsschutz max. 10.000 A
- Anschlusskabel H05VVf 3x 1,5<sup>2</sup>
- Maße: (B)483 x (T)45 x (H)45 mm
- für den Markt: D / NL / A / L



19" Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz, 1 HE, 7-fach

Produkt	Ausführung	Einbauhöhe	Slots	Ausstattung	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
19" Steckdosenleiste	Kabel: 2,0 m	1 HE	7-fach	mit Schalter	schwarz	PDU7C01	11116323