

brennenstuhl®

Vorzüge der LED Technik:

- extrem hell • geringer Stromverbrauch dadurch sehr hohe Betriebsdauer • Lebensdauer des Leuchtmittels viele Tausend Stunden • Umweltschutz durch niedrigen Batterieverbrauch

Mobiler LED-Strahler TORAN 3050, IP55

- **Lichtquelle:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
- die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
- die Lampen können nicht in der Leuchte ausgetauscht werden
- smarter LED Arbeitsstrahler mit Lichtsteuerungs-App
- Schutzart IP55 - staub- und strahlwassergeschützt
- 30 Watt
- kann manuell über den Ein/Aus Schalter betrieben werden oder ganz bequem über die kostenfreie App
- mit superhellen OSRAM LEDs und 5 m ölbeständigem Kabel
- stufenlose Dimm-Funktion 10% bis 100%
- kostenfreie App erhältlich im App Store und Google Play Store
- Bluetooth Verbindung zum Smartphone und App zum Steuern der Lichtfunktionen:
Leuchtstärke, Gruppierung von bis zu 5 Strahlern, Timer
- Kunststoffgehäuse
- leicht zu transportieren, mit Tragegriff
- ausklappbarer Haltebügel
- Ein/Aus- und Bluetooth-Schalter
- Lichtstrom: 3400 lm
- Farbtemperatur: 5000 K
- Kabelqualität: H07RN-F 2X1,0
- Nenneingangsspannung: 230 V
- Max. Nenneingangsspannung: 240 V
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit: IK 07
- Schutzkontaktstecker
- Maße: (B)276 x (T)276 x (H)221 mm

Anwendungsbeispiele:

- als LED Baustrahler, eignet sich bestens zur Befestigung an einem Stativ

Für wen geeignet:


- Bauunternehmen
- Industriegewerbe
- Heimwerker



Mobiler LED-Strahler TORAN, IP55




Mobiler LED-Strahler TORAN, IP55, Rückansicht



Mobiler LED-Strahler TORAN, IP55, Seitenansicht




Energieeffizienzklasse: E



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



Produkt	Farbe	Leistung	Ersatz für	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Lichtfarbe	Verbrauch	EEK	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Mobiler Bluetooth LED-Strahler TORAN 3050 MB	schwarz / grau	30 Watt		3.400 lm		5.000 K		E	1171470900	11272017